

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

pretensada.

Indicación de pedido:

Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.

Indicación:

Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN ISO 606 con cubrejuntas rectas. Todas las cadenas están pretensadas.

Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.


B7 = valor máximo para elementos de cierre.

División = PxB1

Rango de temperatura:

De -20 °C a +120 °C.

Planos



Nuestros productos

Referencia	N.º ISO	División Pulgadas	División mm	B2	B4	B7	D1	D2	G	~L	Número de elementos	Carga de rotura F mín. kN
22208-0120516393	08 B-1	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	11,3	17	1,5	8,51	4,45	11,8	~5000	393	18
22208-0580308315	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13,28	19,6	2,4	10,16	5,08	14,7	~5000	315	22,4
22208-0340716263	12 B-1	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	15,62	22,7	2,7	12,07	5,72	16	~5000	263	29
22208-1001702197	16 B-1	1 x 17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	36,1	3	15,88	8,28	21	~5000	197	60

Nuestros productos
