

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.

Columnas guía de acero inoxidable pulido.

Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.

Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.

Versión:

Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.


Indicación:

Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.


La escala de graduación es de 5 ó 10 marcas, 1 marca corresponde a 0,1 mm de recorrido de ajuste.

La mesa de posicionamiento de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.

Planos



Planos



Nuestros productos

Referencia	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	Carrera S	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21100-04	29	22	12	13	11,5	M3x0,5	4	M3	3	14	12	14,5	13	8	64,5	50	29	22	10	11	70	70	X = 28 (10)	0,25	0,11	0,25
21100-08	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	108,5	80	46	36	20	14	200	200	X = 39 (50)	1,9	0,9	1,9
21100-12	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	29	27	15,5	162	133	75	60	30	25	300	300	X = 58 (100)	5,5	3	5,5