

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero.

**Versión:**

Acabado natural.

**Indicación:**

Juego de dispositivo de sujeción con momento de masa e inercia reducido. Fácil montaje y desmontaje: sin agarrotamiento eventual del árbol. Perfecto para conexiones sin juego. Concentricidad y rotación excelentes. Adecuado para su uso con árboles ranurados o sin ranuras.

- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante

**Montaje:**


El árbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No lubricar el juego de dispositivo de sujeción. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una llave dinamométrica al par de apriete indicado.

**Tolerancias:**

Diámetro del árbol y agujero del cubo

Forma A  $\pm 0,04$  mm.Forma B  $\pm 0,08$  mm.Acabado superficial  $Rz \leq 16$   $\mu\text{m}$ .

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Forma	D	D1	L	L1	L2	SW	Con par de apriete MS Momento de torsión transmisible M Nm	Con par de apriete MS Fuerza axial transmisible F kN	Presión superficial en el cubo P N/mm <sup>2</sup>	Par de apriete de los tornillos de sujeción MS Nm
23368-1732	B	17	32	33	21	11	30	174	18	100	110
23368-1832	B	18	32	33	21	11	30	198	21	92	110
23368-2035	B	20	35	35	23	11	32	258	26	82	150

## Nuestros productos

Referencia	Forma	D	D1	L	L1	L2	SW	Con par de apriete MS Momento de torsión transmisible M Nm	Con par de apriete MS Fuerza axial transmisible F kN	Presión superficial en el cubo P N/mm <sup>2</sup>	Par de apriete de los tornillos de sujeción MS Nm
23368-2235	B	22	35	35	23	11	32	293	27	80	150
23368-2438	B	24	38	35	23	11	36	330	29	87	185
23368-2538	B	25	38	35	23	11	36	368	31	94	185
23368-3045	B	30	45	37	25	11	46	550	45	108	300
23368-3250	B	32	50	41	28	12	50	616	44	100	265
23368-3550	B	35	50	41	28	12	50	681	42	91	265