

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Aluminio.

Versión:

Anodizado duro, espesor de capa de 50 µm.

Dureza de 500 HV.


Indicación:

Carriles extremadamente planos, con guías que llegan holgadamente hasta el borde para soportar altos pares de forma óptima. Robusto y resistente a la suciedad, también permite trasladar cargas elevadas de forma segura y sin mantenimiento.

** Indicar la longitud L2 = 20 mm.

* Indicar la longitud L = 500 mm.

Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Tamaño	L máx.	L	L2	L2 mín.	L2 máx.	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L1	T
21240-20630X3000	-	6	3000	3000	30	-	-	-	30	27	5	4,5	-	-	14	7,5	4	60	-
21240-21030X4000	-	10	4000	4000	20	-	-	-	40	40	10	6,6	-	-	18	9	5,5	120	-
21240-21630X4000	-	16	4000	4000	20	-	-	-	58	54	16	9	15	8	27	14	7,5	120	4
21240-22030X4000	-	20	4000	4000	20	-	-	40	82	74	20	9	15	14	36	20	9,5	120	5
21240-206**X*	L2 y L específico del cliente	6	3000	*	**	20	49,5	-	30	27	5	4,5	-	-	14	7,5	4	60	-
21240-210**X*	L2 y L específico del cliente	10	4000	*	**	20	79,5	-	40	40	10	6,6	-	-	18	9	5,5	120	-
21240-216**X*	L2 y L específico del cliente	16	4000	*	**	20	79,5	-	58	54	16	9	15	8	27	14	7,5	120	4
21240-220**X*	L2 y L específico del cliente	20	4000	*	**	20	79,5	40	82	74	20	9	15	14	36	20	9,5	120	5