

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:


Cincado.

Indicación:

Carro guía sobre rodillos con bajo coeficiente de fricción y, por tanto, funcionamiento suave. Los pivotes de los rodillos están engrasados de forma permanente y disponen de una junta 2Z (cubierta protectora contra el polvo). Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada. La versión compacta dispone de rascadores de plástico para limpiar las vías.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.

Planos

Rodamiento fijo
Versión maciza

Nuestros productos

Referencia	Tamaño	A1	B	B1	D	E	F	H	H1	H2	L	COY N	COZ N
21320-220060	20	20	10	19,2	M5	20	2,6	13	6	17,8	60	326	185
21320-230080	30	35	20	29,5	M6	22,5	3,3	20,7	10	26,5	80	870	435
21320-245120	45	55	25	46,4	M8	32,5	5,1	28,9	12	38	120	1740	935