

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Acero del apoyo de cilindros.

**Versión:**

Cincado.

Vías endurecidas por inducción y pulidas.

**Indicación de pedido:**

Tornillos de fijación incluidos en el volumen de suministro.

**Indicación:**

Carriles guía compactos con perfil en C y vías interiores endurecidas. El funcionamiento del sistema también es silencioso en caso de altas cargas.


Puesto que el tornillo tiene juego en la perforación, el carril puede alinearse durante el montaje.

Para lograr las propiedades de marcha deseadas, siempre debe haber una capa de lubricante entre la vía y el rodillo, que también proteja las vías pulidas contra la corrosión.

**A petición:**

Longitudes de hasta 4080 mm máx.

## Planos



## Nuestros productos

| Referencia | Forma | Tamaño | B1 | C   | D<br>Para tornillo | D1   | H    | L                               | R | T   |
|------------|-------|--------|----|-----|--------------------|------|------|---------------------------------|---|-----|
| 21322-218X | B     | 18     | 18 | 2,6 | M4                 | 9,5  | 8,25 | 240/400/560/800/1040/1200       | 1 | 1,9 |
| 21322-228X | B     | 28     | 28 | 3   | M5                 | 11   | 12   | 400/560/800/1040/1200/1440      | 1 | 2   |
| 21322-235X | B     | 35     | 35 | 3,5 | M6                 | 14,5 | 16   | 400/560/800/1040/1200/1440      | 1 | 2,7 |
| 21322-243X | B     | 43     | 43 | 4,5 | M8                 | 18   | 21   | 400/560/800/1040/1200/1520/2000 | 1 | 3,1 |

