

Descripción del artículo/Imágenes del producto



**Descripción**


**Material:**

Anillo de acero.  
Goma de NBR.

**Indicación:**

Además de las juntas estándar se pueden suministrar juntas adicionales para casquillos esféricos lineales. Con estas juntas adicionales se consigue una protección contra la suciedad y el polvo considerablemente mayor. Las juntas se colocan antes del casquillo esférico en la perforación de la carcasa (tolerancia H7) y se fijan con adhesivo.

Planos



Nuestros productos

| Referencia cerrado | Referencia abierto | D  | D1 | H | G     | W      |
|--------------------|--------------------|----|----|---|-------|--------|
| 21560-120          | 21560-121          | 12 | 22 | 3 | -/78° | -/7,5  |
| 21560-160          | 21560-161          | 16 | 26 | 3 | -/78° | -/10   |
| 21560-200          | 21560-201          | 20 | 32 | 4 | -/60° | -/10   |
| 21560-250          | 21560-251          | 25 | 40 | 4 | -/60° | -/12,5 |
| 21560-300          | 21560-301          | 30 | 47 | 5 | -/50° | -/12,5 |
| 21560-400          | 21560-401          | 40 | 62 | 5 | -/56° | -/18,7 |