


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero 1.1213.

Acero inoxidable 1.4034.

Acero inoxidable 1.4112.

Versión:

Acero pulido.

Acero; pulido y cromado duro, capa de cromo de 5 - 10 µm.

Acero inoxidable pulido.

Por lo general, los árboles de acero de precisión tienen la superficie endurecida por inducción.

Indicación:

El valor superficial obtenido a través del proceso de endurecimiento por inducción garantiza una alta resistencia al desgaste en las superficies.

A petición:


Procesamiento de los extremos y de las superficies de revestimiento cilíndricas según el plano del cliente.

Longitudes de hasta 4000 mm máx.

Indicación sobre el dibujo:

1) Biselado

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material	Superficie cuerpo de base	Llave del acero	D	L	Profundidad de endurecimiento máx.	Dureza de la superficie HRC
21595-003X0330	acero	endurecido y pulido	1.1213	3h6	330	endurecido	62 ±2
21595-004X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	4h6	1000	endurecido	62 ±2
21595-005X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	5h6	1000	0,8	62 ±2
21595-006X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	6h6	1000	0,8	62 ±2
21595-008X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	8h6	1000	1	62 ±2
21595-010X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	10h6	1000	1	62 ±2
21595-012X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	12h6	1000	1,3	62 ±2
21595-016X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	16h6	1000	1,6	62 ±2
21595-020X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	20h6	1000	1,6	62 ±2
21595-025X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	25h6	1000	1,8	62 ±2
21595-030X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	30h6	1000	2	62 ±2
21595-040X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	40h6	1000	2	62 ±2
21595-050X1000	acero	endurecido y pulido	1.1213	50h6	1000	2,6	62 ±2
21595-105X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	5h7	1000	0,8	65 - 70
21595-106X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	6h7	1000	0,8	65 - 70
21595-108X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	8h7	1000	1	65 - 70
21595-110X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	10h7	1000	1	65 - 70
21595-112X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	12h7	1000	1,3	65 - 70
21595-116X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	16h7	1000	1,6	65 - 70
21595-120X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	20h7	1000	1,6	65 - 70

Nuestros productos

Referencia	Material	Superficie cuerpo de base	Llave del acero	D	L	Profundidad de endurecimiento máx.	Dureza de la superficie HRC
21595-125X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	25h7	1000	1,8	65 - 70
21595-130X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	30h7	1000	2	65 - 70
21595-140X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	40h7	1000	2	65 - 70
21595-150X1000	acero	endurecido, pulido y cromado duro	1.1213	50h7	1000	2,6	65 - 70
21595-206X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	6h6	1000	0,8	51 - 55
21595-208X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	8h6	1000	1	51 - 55
21595-210X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	10h6	1000	1	51 - 55
21595-212X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	12h6	1000	1,3	51 - 55
21595-216X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	16h6	1000	1,6	51 - 55
21595-220X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	20h6	1000	1,8	51 - 55
21595-225X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	25h6	1000	2	51 - 55
21595-230X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	30h6	1000	2,4	51 - 55
21595-240X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	40h6	1000	2	51 - 55
21595-250X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4034	50h6	1000	2,6	51 - 55
21595-303X0300	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	3h6	300	endurecido	52-56
21595-304X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	4h6	1000	endurecido	52-56
21595-305X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	5h6	1000	0,8	52-56
21595-306X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	6h6	1000	0,8	52-56
21595-308X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	8h6	1000	1	52-56
21595-310X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	10h6	1000	1	52-56
21595-312X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	12h6	1000	1	52-56
21595-316X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	16h6	1000	1,5	52-56
21595-320X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	20h6	1000	1,5	52-56
21595-325X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	25h6	1000	1,7	52-56
21595-330X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	30h6	1000	1,7	52-56
21595-340X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	40h6	1000	2	52-56
21595-350X1000	acero inoxidable	endurecido y pulido	1.4112	50h6	1000	2,6	52-56