

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Acero.

Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.

**Versión:**

Acero lacado en negro (26120-02501904557, 26120-05003507057 y 26120-10004512057, galvanizado).

**Indicación:**

Para absorber grandes fuerzas de penetración y alojar grandes masas.

Los datos de carga indicados se aplican para la carga estática permanente en caso de gomas con una dureza de 57° Shore A.

Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.


Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.

\* Parte de metal de 30 mm de ancho.

**Rango de temperatura:**

De -30 °C a +80 °C

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	A	A1	B	D	H	L	L1	S	F1 N
26120-02501904557	68,6	-	25*	6,5	19	84	45	3	500
26120-05003507057	100	-	50	8,5	35	130	70	5	3100

## Nuestros productos

Referencia	A	A1	B	D	H	L	L1	S	F1 N
26120-05007007057	100	-	50	8,5	70	130	70	5	2500
26120-10004512057	160	50	100	13	45	200	120	10	14000
26120-10008012057	160	50	100	13	80	200	120	10	8500
26120-12004515057	200	60	120	15	45	250	150	10	18000
26120-15005020057	250	80	150	17	50	300	200	15	34000