

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo.

Versión:

Carcasa cincada.

Indicación:

Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.


Rango de temperatura:

200 °C máx.

Indicación sobre el dibujo:

1) Superficie de adherencia

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	D	H	Fuerza de adherencia N
09066-01	A	6 ±0,15	4,5	5
09066-02	A	8 ±0,15	4,5	11
09066-03	A	10 ±0,15	4,5	20
09066-04	A	13 ±0,15	4,5	40
09066-05	A	16 ±0,15	4,5	60
09066-06	A	20 ±0,15	6	90
09066-07	A	25 ±0,15	7	150
09066-08	A	32 ±0,20	7	220