


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.


Versión:

Acero, acabado natural.

Acero inoxidable A2, acabado natural.

Acero inoxidable A4, acabado natural.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	Para tornillos	D1	D2	H
07300-03	acero	-	M3	3,2	7	0,5
07300-04	acero	-	M4	4,3	9	0,8
07300-05	acero	-	M5	5,3	10	1
07300-06	acero	-	M6	6,4	12	1,6
07300-08	acero	-	M8	8,4	16	1,6
07300-10	acero	-	M10	10,5	20	2
07300-12	acero	-	M12	13	24	2,5
07300-14	acero	-	M14	15	28	2,5
07300-16	acero	-	M16	17	30	3
07300-20	acero	-	M20	21	37	3
07300-24	acero	-	M24	25	44	4
07300-30	acero	-	M30	31	56	4
07300-36	acero	-	M36	37	66	5
07300-103	acero inoxidable A2	70	M3	3,2	7	0,5
07300-104	acero inoxidable A2	70	M4	4,3	9	0,8
07300-105	acero inoxidable A2	70	M5	5,3	10	1

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Clase de resistencia	Para tornillos	D1	D2	H
07300-106	acero inoxidable A2	70	M6	6,4	12	1,6
07300-108	acero inoxidable A2	70	M8	8,4	16	1,6
07300-110	acero inoxidable A2	70	M10	10,5	20	2
07300-112	acero inoxidable A2	70	M12	13	24	2,5
07300-114	acero inoxidable A2	70	M14	15	28	2,5
07300-116	acero inoxidable A2	70	M16	17	30	3
07300-120	acero inoxidable A2	70	M20	21	37	3
07300-124	acero inoxidable A2	70	M24	25	44	4
07300-130	acero inoxidable A2	70	M30	31	56	4
07300-136	acero inoxidable A2	70	M36	37	66	5
07300-603	acero inoxidable A4	70	M3	3,2	7	0,5
07300-604	acero inoxidable A4	70	M4	4,3	9	0,8
07300-605	acero inoxidable A4	70	M5	5,3	10	1
07300-606	acero inoxidable A4	70	M6	6,4	12	1,6
07300-608	acero inoxidable A4	70	M8	8,4	16	1,6
07300-610	acero inoxidable A4	70	M10	10,5	20	2
07300-612	acero inoxidable A4	70	M12	13	24	2,5
07300-614	acero inoxidable A4	70	M14	15	28	2,5
07300-616	acero inoxidable A4	70	M16	17	30	3
07300-620	acero inoxidable A4	70	M20	21	37	3
07300-624	acero inoxidable A4	70	M24	25	44	4
07300-630	acero inoxidable A4	70	M30	31	56	4
07300-636	acero inoxidable A4	70	M36	37	66	5