

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o acero inoxidable A2.

Versión:

Clase de resistencia 4.6 por lo menos, cincado

Clase de resistencia 8.8 acabado natural o cincado.

Acero inoxidable de acabado natural.


Indicación:

Las barras roscadas solo se suministran con una longitud de 1000 mm.

Las barras roscadas de los tamaños M3 y M4 pueden presentar pequeñas flexiones al llegar de fábrica.

Por motivos técnicos, la versión con acabado natural puede tener una superficie gris o negra.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Versión 1	Clase de resistencia	D	L
07640-031	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M3	1000
07640-041	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M4	1000
07640-051	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M5	1000
07640-061	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M6	1000
07640-081	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M8	1000
07640-101	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M10	1000
07640-121	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M12	1000
07640-161	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M16	1000
07640-201	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M20	1000
07640-241	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M24	1000
07640-301	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M30	1000
07640-361	acero	cincado	rosca a la derecha	4.6	M36	1000
07640-1041	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M4	1000
07640-1051	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M5	1000
07640-1061	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M6	1000
07640-1081	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M8	1000
07640-1101	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M10	1000
07640-1121	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M12	1000
07640-1161	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M16	1000
07640-1201	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M20	1000
07640-1241	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M24	1000
07640-1301	acero	cincado	rosca a la izquierda	4.6	M30	1000
07640-05	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M5	1000
07640-06	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M6	1000
07640-08	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M8	1000
07640-10	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M10	1000

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Versión 1	Clase de resistencia	D	L
07640-12	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M12	1000
07640-14	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M14	1000
07640-16	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M16	1000
07640-18	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M18	1000
07640-20	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M20	1000
07640-22	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M22	1000
07640-24	acero	acabado natural	rosca a la derecha	8.8	M24	1000
07640-043	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M4	1000
07640-053	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M5	1000
07640-063	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M6	1000
07640-083	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M8	1000
07640-103	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M10	1000
07640-123	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M12	1000
07640-143	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M14	1000
07640-163	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M16	1000
07640-183	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M18	1000
07640-203	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M20	1000
07640-223	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M22	1000
07640-243	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M24	1000
07640-303	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M30	1000
07640-363	acero	cincado	rosca a la derecha	8.8	M36	1000
07640-1063	acero	cincado	rosca a la izquierda	8.8	M6	1000
07640-1083	acero	cincado	rosca a la izquierda	8.8	M8	1000
07640-1103	acero	cincado	rosca a la izquierda	8.8	M10	1000
07640-1123	acero	cincado	rosca a la izquierda	8.8	M12	1000
07640-1163	acero	cincado	rosca a la izquierda	8.8	M16	1000
07640-1203	acero	cincado	rosca a la izquierda	8.8	M20	1000
07640-1243	acero	cincado	rosca a la izquierda	8.8	M24	1000
07640-1303	acero	cincado	rosca a la izquierda	8.8	M30	1000
07640-1363	acero	cincado	rosca a la izquierda	8.8	M36	1000
07640-052	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M5	1000
07640-062	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M6	1000
07640-082	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M8	1000
07640-102	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M10	1000
07640-122	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M12	1000
07640-162	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M16	1000
07640-182	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M18	1000
07640-202	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M20	1000
07640-222	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M22	1000
07640-242	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la derecha	70	M24	1000
07640-1042	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	70	M4	1000
07640-1052	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	70	M5	1000
07640-1062	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	70	M6	1000
07640-1082	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	70	M8	1000
07640-1102	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	70	M10	1000
07640-1122	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	70	M12	1000
07640-1162	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	70	M16	1000
07640-1202	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	70	M20	1000
07640-1242	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	70	M24	1000