

Descripción del artículo/Imágenes del producto




Caja de surtido de materiales

Set de reparación



Insertos roscados de repuesto sueltos

Antes



Después



Descripción

Material:

Acero al cromo-níquel 1.4301 resistente a los ácidos y a la corrosión.

Versión:

Acabado natural.

Indicación:

Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier centro de procesamiento de metal y taller de reparaciones. Las perforaciones roscadas rasgadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de segundos. Perfección técnica y duración ilimitada, resistente contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto de productos costosos. La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia. Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición. Las instrucciones de instalación y de rosca se suministran con la caja de surtido. Otras dimensiones a petición, también de herramientas de montaje.

Caja de surtido

Compuesta de insertos roscados de M5 a M12, disponibles con tres longitudes de rosca cada uno, broca en espiral (solo para insertos M5 - M10), macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.

Set de reparaciones

Compuesto de insertos roscados de un tamaño, disponibles con tres longitudes de rosca cada uno, broca en espiral, macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.

Nuestros productos

Referencia	Versión	Insertos roscados incluidos en la gama	Número de insertos roscados pieza	Longitud de los insertos en estado de montaje mm
07645-01	Caja De Surtido	M5, M6, M8, M10, M12	10	5 / 7,5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24

Referencia	Versión	Insertos roscados	Número de insertos roscados pieza	Longitud de los insertos en estado de montaje mm
07645-0523	Kit De Reparación	M5	por cada 20	5 / 7,5 / 10
07645-0623	Kit De Reparación	M6	por cada 20	6 / 9 / 12
07645-0823	Kit De Reparación	M8	por cada 10	8 / 12 / 16
07645-1023	Kit De Reparación	M10	por cada 10	10 / 15 / 20

Nuestros productos

Referencia	Versión	Insertos roscados	Número de insertos roscados pieza	Longitud de los insertos en estado de montaje mm
07645-1223	Kit De Reparación	M12	por cada 10	12 / 18 / 24

Referencia	Versión	Insertos roscados	Longitud de los insertos en estado de montaje mm
07645-0521	Insertos Roscados De Repuesto	M5	5
07645-0531	Insertos Roscados De Repuesto	M5	7,5
07645-0541	Insertos Roscados De Repuesto	M5	10
07645-0621	Insertos Roscados De Repuesto	M6	6
07645-0631	Insertos Roscados De Repuesto	M6	9
07645-0641	Insertos Roscados De Repuesto	M6	12
07645-0821	Insertos Roscados De Repuesto	M8	8
07645-0831	Insertos Roscados De Repuesto	M8	12
07645-0841	Insertos Roscados De Repuesto	M8	16
07645-1021	Insertos Roscados De Repuesto	M10	10
07645-1031	Insertos Roscados De Repuesto	M10	15
07645-1041	Insertos Roscados De Repuesto	M10	20
07645-1221	Insertos Roscados De Repuesto	M12	12
07645-1231	Insertos Roscados De Repuesto	M12	18
07645-1241	Insertos Roscados De Repuesto	M12	24