

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para temple y revenido.

Versión:

Bruñido.

Indicación:

Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quintuple).

Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.


No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.

Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.

Levantar con precaución, evitar impactos.

La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.

Planos



Nuestros productos

| Referencia | Versión | D | D1 | A | B | H | L | R | S | Capacidad máxima de carga kg | Par de apriete Nm |
|------------|----------|-----|----|------|----|------|------|------|-----|------------------------------|-------------------|
| 07730-08 | Estándar | M8 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 400 | 9,81 |
| 07730-10 | Estándar | M10 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 17,5 | 10,9 | 9,7 | 450 | 16,7 |

Nuestros productos

| Referencia | Versión | D | D1 | A | B | H | L | R | S | Capacidad máxima de carga kg | Par de apriete Nm |
|------------|----------|-----|-------|-------|-----|-------|----|------|------|------------------------------|-------------------|
| 07730-12 | Estándar | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 |
| 07730-16 | Estándar | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 |
| 07730-201 | Estándar | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 |
| 07730-20 | Estándar | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 |
| 07730-24 | Estándar | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 |
| 07730-30 | Estándar | M30 | 81 | 165,1 | 90 | 221,7 | 46 | 44,5 | 31,7 | 7000 | 588 |
| 07730-36 | Estándar | M36 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 11000 | 981 |
| 07730-42 | Estándar | M42 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 12500 | 981 |
| 07730-48 | Estándar | M48 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 88 | 57,2 | 44,4 | 13500 | 981 |
| 07730-112 | Largo | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 |
| 07730-116 | Largo | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 |
| 07730-1201 | Largo | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 |
| 07730-120 | Largo | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 |
| 07730-124 | Largo | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 |