

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Acero para temple y revenido.

**Versión:**

Bruñido.

**Indicación:**

Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quintuple).

Todas las anillas de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.


No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.

Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la anilla se puede mover y girar libremente en todas direcciones.

Levantar con precaución, evitar impactos.

La capacidad de carga estampada en el anillo de gancho no se debe sobrepasar.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	D	D1	B	H	L	L1	S	Capacidad máxima de carga kg	Par de apriete Nm
07750-08	M8	50,5	38	51	16	61	9,5	325	4,21
07750-10	M10	50,5	38	51	20	63	9,5	500	5,88
07750-12	M12	76	60	81	24	85	16	725	19,61
07750-16	M16	76	60	81	31	94	16	1400	34,32
07750-20	M20	101,5	95	125,5	40	133	25,5	2290	68,65
07750-24	M24	101,5	95	125,5	47	147	25,5	3050	122,6

