

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para temple y revenido o acero inoxidable A2.

Versión:

Versión de acero:


Tratada en caliente a 900 N/mm², bruñida.

Versión de acero inoxidable:


Tratada en caliente a 900 N/mm², acabado natural.

Indicación:

Componentes con seguro imperdible (de una pieza).



Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	H	SW
07265-08	acero	M8	18	15	13
07265-10	acero	M10	22	18,5	17
07265-12	acero	M12	25	22,5	19
07265-16	acero	M16	31	29	24
07265-808	acero inoxidable A2	M8	18	15	13
07265-810	acero inoxidable A2	M10	22	18,5	17
07265-812	acero inoxidable A2	M12	25	22,5	19
07265-816	acero inoxidable A2	M16	31	29	24