

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.  
Cubierta de termoplástico.  
Partes de acero inoxidable, endurecido.

**Versión:**

Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).  
Piezas de acero inoxidable de pulido electrolítico.


**Indicación:**

Cuando se alcanza el momento de torsión máximo, se oye un clic. La empuñadura solo puede apretarse con el momento de torsión máximo indicado en la tabla.

**A petición:**

Otras roscas interiores, momentos de torsión máximos y colores.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	D	D1	D2	H	H1	T	Momento de torsión Nm
07126-180085	M8	80	29,2	53,5	31	13	5

## Nuestros productos

Referencia	D	D1	D2	H	H1	T	Momento de torsión Nm
07126-180105	M10	80	29,2	53,5	31	13	5
07126-180125	M12	80	29,2	53,5	31	13	5