

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Empuñadura bombeada de aluminio. Parte del eje de acero.


Versión:

Empuñadura bombeada pulida, parte del eje cincada y cromada en azul.

Indicación:

Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Tipo de rosca	D	D1	D4	D6	L	L1	L3	L4	SW
06309-0616055	rosca exterior	M6	16	10	14	11	54,5	5,5	5	3
06309-0820067	rosca exterior	M8	20	13	18	13	67	6	6	4
06309-1025083	rosca exterior	M10	25	16	21	13	83	8	6,5	5
06309-1232105	rosca exterior	M12	32	20	26	16	105,5	10,5	8	6
06309-1636117	rosca exterior	M16	36	22	29	26	117	11	9	8