

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.

Versión:

Casquillo cromado en azul.

Indicación:

Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.

A petición:


Escalas especiales.

Indicación sobre el dibujo:

Forma A: sin graduaciones
Forma B: con trazo grueso
Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-2105	B	gris antracita RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21051	B	naranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21052	B	verde señal RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21053	B	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21055	B	gris claro RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21056	B	rojo tráfico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-21057	B	amarillo colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-2206	B	gris antracita RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22061	B	naranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-22062	B	verde señal RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22063	B	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22065	B	gris claro RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22066	B	rojo tráfico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-22067	B	amarillo colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-2308	B	gris antracita RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23081	B	naranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23082	B	verde señal RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23083	B	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23085	B	gris claro RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23086	B	rojo tráfico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-23087	B	amarillo colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14