

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Aluminio ovalado EN AW-6060.

Versión:

Negro o rojo rubí RAL 3003, con recubrimiento de polvo.

Montaje:


Desde el lado de manejo.

Accesorios:

Tornillos adecuados para la fijación de las empuñaduras curvas:

- Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M5/M6.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	A	B	B1	D	H	L	T	Capacidad de carga N
06920-11000105	negro	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-11120105	negro	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-11120106	negro	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
06920-11200105	negro	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
06920-11200106	negro	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
06920-11280105	negro	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-11280106	negro	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
06920-11600105	negro	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
06920-11600106	negro	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
06920-11800106	negro	180	25	17	6,6	55	197	11	1000
06920-11002705	rojo rubí RAL 3003	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-11122705	rojo rubí RAL 3003	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-11122706	rojo rubí RAL 3003	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
06920-11202705	rojo rubí RAL 3003	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
06920-11202706	rojo rubí RAL 3003	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
06920-11282705	rojo rubí RAL 3003	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-11282706	rojo rubí RAL 3003	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
06920-11602705	rojo rubí RAL 3003	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
06920-11602706	rojo rubí RAL 3003	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
06920-11802706	rojo rubí RAL 3003	180	25	17	6,6	55	197	11	1000

Nuestros productos
