

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.


Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acero cromado en azul.

Acero inoxidable con acabado natural.

Planos



Nuestros productos

Botones moleteados con rosca interior

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-104	acero	gris antracita RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1041	acero	naranja RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1042	acero	verde señal RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1043	acero	azul RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1045	acero	gris claro RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1046	acero	rojo tráfico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1047	acero	amarillo colza RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-105	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1051	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1052	acero	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1053	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1055	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1056	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1057	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-106	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1061	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1062	acero	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1063	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1065	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1066	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1067	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-208	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2081	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2082	acero	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2083	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2085	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2086	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2087	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-308	acero	gris antracita RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3081	acero	naranja RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3082	acero	verde señal RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3083	acero	azul RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3085	acero	gris claro RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3086	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3087	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-310	acero	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3101	acero	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3102	acero	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3103	acero	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3105	acero	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3106	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3107	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-0104	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01041	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01042	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01043	acero inoxidable	azul RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01045	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01046	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01047	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-0105	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01051	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01052	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01053	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01055	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01056	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01057	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-0106	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01061	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01062	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01063	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01065	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01066	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01067	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-0208	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02081	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02082	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02083	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02085	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02086	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02087	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-0308	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03081	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03082	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03083	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03085	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03086	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03087	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-0310	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03101	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-03102	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03103	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03105	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03106	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03107	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-105X10	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1051X10	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1052X10	acero	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1053X10	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1055X10	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1056X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1057X10	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-105X12	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1051X12	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1052X12	acero	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1053X12	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1055X12	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1056X12	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1057X12	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-105X15	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1051X15	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1052X15	acero	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1053X15	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1055X15	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1056X15	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1057X15	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-105X20	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1051X20	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1052X20	acero	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1053X20	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1055X20	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1056X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1057X20	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-105X25	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1051X25	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1052X25	acero	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1053X25	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1055X25	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1056X25	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1057X25	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-106X15	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1061X15	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1062X15	acero	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1063X15	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1065X15	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1066X15	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1067X15	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-106X20	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1061X20	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1062X20	acero	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1063X20	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1065X20	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1066X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1067X20	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-106X25	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1061X25	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1062X25	acero	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1063X25	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1065X25	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1066X25	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1067X25	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-106X30	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1061X30	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1062X30	acero	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1063X30	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	30

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-1065X30	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1066X30	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1067X30	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-208X20	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2081X20	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2082X20	acero	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2083X20	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2085X20	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2086X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2087X20	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-208X25	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2081X25	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2082X25	acero	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2083X25	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2085X25	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2086X25	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2087X25	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-208X30	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2081X30	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2082X30	acero	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2083X30	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2085X30	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2086X30	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2087X30	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-208X40	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2081X40	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2082X40	acero	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2083X40	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2085X40	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2086X40	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2087X40	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-310X20	acero	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3101X20	acero	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3102X20	acero	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3103X20	acero	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3105X20	acero	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3106X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3107X20	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-310X30	acero	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3101X30	acero	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3102X30	acero	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3103X30	acero	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3105X30	acero	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3106X30	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3107X30	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-310X40	acero	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3101X40	acero	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3102X40	acero	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3103X40	acero	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3105X40	acero	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3106X40	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3107X40	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-0105X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01051X10	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01052X10	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01053X10	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01055X10	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01056X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01057X10	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-0105X12	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01051X12	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01052X12	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01053X12	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01055X12	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01056X12	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-01057X12	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-0105X15	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01051X15	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01052X15	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01053X15	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01055X15	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01056X15	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01057X15	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-0105X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01051X20	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01052X20	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01053X20	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01055X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01056X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01057X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-0105X25	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01051X25	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01052X25	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01053X25	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01055X25	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01056X25	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01057X25	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-0106X15	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01061X15	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01062X15	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01063X15	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01065X15	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01066X15	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01067X15	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-0106X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01061X20	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01062X20	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01063X20	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01065X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01066X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01067X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-0106X25	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01061X25	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01062X25	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01063X25	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01065X25	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01066X25	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01067X25	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-0106X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01061X30	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01062X30	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01063X30	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01065X30	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01066X30	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01067X30	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-0208X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02081X20	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02082X20	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02083X20	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02085X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02086X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02087X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-0208X25	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02081X25	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02082X25	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02083X25	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02085X25	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02086X25	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02087X25	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-0208X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-02081X30	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02082X30	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02083X30	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02085X30	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02086X30	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02087X30	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-0208X40	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02081X40	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02082X40	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02083X40	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02085X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02086X40	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02087X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-0310X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03101X20	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03102X20	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03103X20	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03105X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03106X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03107X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-0310X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03101X30	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03102X30	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03103X30	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03105X30	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03106X30	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03107X30	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-0310X40	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03101X40	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03102X40	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03103X40	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03105X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03106X40	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03107X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40