

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

## Material:

Termoplástico gris antracita.


Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

## Versión:

Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.



## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-104	acero	gris antracita RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1041	acero	naranja RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1042	acero	verde señal RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1043	acero	azul RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1045	acero	gris claro RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1046	acero	rojo tráfico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1047	acero	amarillo colza RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-105	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1051	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1052	acero	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1053	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1055	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1056	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1057	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-106	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10

## Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-1061	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1062	acero	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1063	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1065	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1066	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1067	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10
06092-208	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2081	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2082	acero	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2083	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2085	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2086	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2087	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-308	acero	gris antracita RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3081	acero	naranja RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3082	acero	verde señal RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3083	acero	azul RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3085	acero	gris claro RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3086	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3087	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-310	acero	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3101	acero	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3102	acero	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3103	acero	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3105	acero	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3106	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3107	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14
06092-0104	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01041	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01042	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01043	acero inoxidable	azul RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01045	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01046	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01047	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-0105	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01051	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01052	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01053	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01055	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01056	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01057	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-0106	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01061	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01062	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01063	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01065	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01066	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01067	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10
06092-0208	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02081	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02082	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02083	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02085	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02086	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02087	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-0308	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03081	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03082	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03083	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03085	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03086	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03087	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-0310	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03101	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03102	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14

## Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-03103	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03105	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03106	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03107	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14