



## Descripción del artículo/Imágenes del producto



Introducir el tornillo en el botón moleteado ejerciendo presión



Botón moleteado con rosca exterior



## Descripción

**Material:**

Termoplástico.

**Versión:**


Negro, gris o rojo.

**Indicación:**

Tornillos adecuados ISO 4762.

Δ Añadir el color deseado para el botón moleteado en este punto. Para botones moleteados de color negro no es necesario ningún código de colores.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	D1	D2	H	Para tornillos con hexágono interior
06132-030	negro	9,5	8,3	4,5	M3
06132-0305	gris	9,5	8,3	4,5	M3
06132-0306	rojo	9,5	8,3	4,5	M3
06132-040	negro	13	9,6	5	M4
06132-0405	gris	13	9,6	5	M4
06132-0406	rojo	13	9,6	5	M4
06132-050	negro	16	11,5	6,5	M5
06132-0505	gris	16	11,5	6,5	M5
06132-0506	rojo	16	11,5	6,5	M5
06132-060	negro	19	14	7,5	M6
06132-0605	gris	19	14	7,5	M6
06132-0606	rojo	19	14	7,5	M6
06132-061	negro	26	13	8	M6
06132-0615	gris	26	13	8	M6
06132-0616	rojo	26	13	8	M6
06132-080	negro	26	16	10	M8
06132-0805	gris	26	16	10	M8
06132-0806	rojo	26	16	10	M8