

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Aluminio.

Versión:

Rectificado por vibración o pulido.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Superficie	D	D1	D2	D6	H	T
06156-404008	D	rectificado por vibración	M8	40	14	8,4	25	15
06156-405010	D	rectificado por vibración	M10	50	18	10,5	32	18
06156-406312	D	rectificado por vibración	M12	63	25	13	40	22
06156-408016	D	rectificado por vibración	M16	80	25	17	50	28
06156-4040082	D	pulido	M8	40	14	8,4	25	15
06156-4050102	D	pulido	M10	50	18	10,5	32	18
06156-4063122	D	pulido	M12	63	25	13	40	22
06156-4080162	D	pulido	M16	80	25	17	50	28