

Descripción del artículo/Imágenes del producto




Descripción

Material:
Aluminio.

Versión:
Rectificado por vibración o pulido.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Superficie cuerpo de base	D	D1	D2	H	T	T1
06192-340082	C	pulido	8	40	14	25	15	18
06192-350102	C	pulido	10	50	18	32	18	21
06192-363122	C	pulido	12	63	20	40	22	25
06192-380162	C	pulido	16	80	25	50	28	32
06192-34008	C	rectificado por vibración	8	40	14	25	15	18
06192-35010	C	rectificado por vibración	10	50	18	32	18	21
06192-36312	C	rectificado por vibración	12	63	20	40	22	25
06192-38016	C	rectificado por vibración	16	80	25	50	28	32