

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.

Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.


Versión:

Acero cromado en azul o

acero inoxidable con acabado natural.



Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-04X10	acero	gris antracita RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-041X10	acero	naranja RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06242-042X10	acero	verde señal RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
06242-043X10	acero	azul RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
06242-045X10	acero	gris claro RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06242-046X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06242-047X10	acero	amarillo colza RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-05X10	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-051X10	acero	naranja RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06242-052X10	acero	verde señal RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
06242-053X10	acero	azul RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06242-055X10	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06242-056X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06242-057X10	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-06X15	acero	gris antracita RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-061X15	acero	naranja RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
06242-062X15	acero	verde señal RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
06242-063X15	acero	azul RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
06242-065X15	acero	gris claro RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
06242-066X15	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
06242-067X15	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-08X15	acero	gris antracita RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
06242-081X15	acero	naranja RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
06242-082X15	acero	verde señal RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
06242-083X15	acero	azul RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
06242-085X15	acero	gris claro RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
06242-086X15	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
06242-087X15	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15
06242-004X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0041X10	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0042X10	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0043X10	acero inoxidable	azul RAL5017	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0045X10	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0046X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
06242-0047X10	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
06242-005X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0051X10	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0052X10	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0053X10	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0055X10	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0056X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
06242-0057X10	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
06242-006X15	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0061X15	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0062X15	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0063X15	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0065X15	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0066X15	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	15
06242-0067X15	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	15
06242-008X15	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0081X15	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0082X15	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0083X15	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0085X15	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0086X15	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	15
06242-0087X15	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	15