

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Termoplástico gris antracita.  
Eje de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.  
Circlips también cincados en la versión de acero inoxidable.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
06246-106	acero	gris antracita RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1061	acero	naranja RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1062	acero	verde señal RAL6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1063	acero	azul RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1065	acero	gris claro RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1066	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1067	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-208	acero	gris antracita RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2081	acero	naranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2082	acero	verde señal RAL6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2083	acero	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2085	acero	gris claro RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2086	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2087	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-310	acero	gris antracita RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3101	acero	naranja RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10

## Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
06246-3102	acero	verde señal RAL6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3103	acero	azul RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3105	acero	gris claro RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3106	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3107	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-412	acero	gris antracita RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4121	acero	naranja RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4122	acero	verde señal RAL6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4123	acero	azul RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4125	acero	gris claro RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4126	acero	rojo tráfico RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4127	acero	amarillo colza RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-0106	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01061	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01062	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01063	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01065	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01066	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01067	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-0208	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02081	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02082	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02083	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02085	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02086	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02087	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-0310	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03101	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03102	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03103	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03105	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03106	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03107	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-0412	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04121	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04122	acero inoxidable	verde señal RAL6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04123	acero inoxidable	azul RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04125	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04126	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04127	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13