

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



Gris antracita RAL 7021	Naranja puro RAL 2004	Verde señal RAL 6032	Azul tráfico RAL 5017
Gris claro RAL 7035	Rojo tráfico RAL 3020	Amarillo colza RAL 1021	

## Descripción

**Material:**

Termoplástico gris antracita.  
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.

**Versión:**

Acero cromado en azul.

**Indicación sobre el dibujo:**

Forma D: casquillo roscado, sin cubierta


Forma K: casquillo roscado, con cubierta

Forma E: casquillo con agujero ciego, sin cubierta

Forma H: casquillo con agujero ciego, con cubierta

Forma L: rosca exterior

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T	L
06266-1105	D	-	1	M5	40	16,5	30	13	10	-
06266-1106	D	-	1	M6	40	16,5	30	13	10	-
06266-1108	D	-	1	M8	40	16,5	30	13	14	-
06266-1208	D	-	2	M8	50	18	35	15	14	-
06266-1210	D	-	2	M10	50	18	35	15	14	-
06266-1310	D	-	3	M10	63	22	40	17	14	-
06266-1312	D	-	3	M12	63	22	40	17	18	-
06266-2105	K	gris antracita RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21051	K	naranja RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21052	K	verde señal RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21053	K	azul RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21055	K	gris claro RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21056	K	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-21057	K	amarillo colza RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
06266-2106	K	gris antracita RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21061	K	naranja RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21062	K	verde señal RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21063	K	azul RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21065	K	gris claro RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21066	K	rojo tráfico RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-21067	K	amarillo colza RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
06266-2108	K	gris antracita RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21081	K	naranja RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21082	K	verde señal RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21083	K	azul RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21085	K	gris claro RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21086	K	rojo tráfico RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-21087	K	amarillo colza RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
06266-2208	K	gris antracita RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22081	K	naranja RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22082	K	verde señal RAL6032	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22083	K	azul RAL5017	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22085	K	gris claro RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22086	K	rojo tráfico RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-22087	K	amarillo colza RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	14	-
06266-2210	K	gris antracita RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22101	K	naranja RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22102	K	verde señal RAL6032	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22103	K	azul RAL5017	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22105	K	gris claro RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22106	K	rojo tráfico RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-22107	K	amarillo colza RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	14	-
06266-2310	K	gris antracita RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23101	K	naranja RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23102	K	verde señal RAL6032	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23103	K	azul RAL5017	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23105	K	gris claro RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23106	K	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-23107	K	amarillo colza RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	14	-
06266-2312	K	gris antracita RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23121	K	naranja RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23122	K	verde señal RAL6032	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23123	K	azul RAL5017	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23125	K	gris claro RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23126	K	rojo tráfico RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-23127	K	amarillo colza RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	18	-
06266-3106	E	-	1	6	40	16,5	30	13	10	-
06266-3208	E	-	2	8	50	18	35	15	14	-
06266-3310	E	-	3	10	63	22	40	17	14	-
06266-4106	H	gris antracita RAL 7021	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41061	H	naranja RAL 2004	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41062	H	verde señal RAL6032	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41063	H	azul RAL5017	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41065	H	gris claro RAL 7035	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-41066	H	rojo tráfico RAL 3020	1	6	40	16,5	31	13	10	-

## Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T	L
06266-41067	H	amarillo colza RAL 1021	1	6	40	16,5	31	13	10	-
06266-4208	H	gris antracita RAL 7021	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42081	H	naranja RAL 2004	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42082	H	verde señal RAL6032	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42083	H	azul RAL5017	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42085	H	gris claro RAL 7035	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42086	H	rojo tráfico RAL 3020	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-42087	H	amarillo colza RAL 1021	2	8	50	18	36	15	14	-
06266-4310	H	gris antracita RAL 7021	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43101	H	naranja RAL 2004	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43102	H	verde señal RAL6032	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43103	H	azul RAL5017	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43105	H	gris claro RAL 7035	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43106	H	rojo tráfico RAL 3020	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-43107	H	amarillo colza RAL 1021	3	10	63	22	41	17	14	-
06266-5105X10	L	gris antracita RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51051X10	L	naranja RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51052X10	L	verde señal RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51053X10	L	azul RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51055X10	L	gris claro RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51056X10	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-51057X10	L	amarillo colza RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
06266-5105X20	L	gris antracita RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51051X20	L	naranja RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51052X20	L	verde señal RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51053X20	L	azul RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51055X20	L	gris claro RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51056X20	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-51057X20	L	amarillo colza RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
06266-5105X40	L	gris antracita RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51051X40	L	naranja RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51052X40	L	verde señal RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51053X40	L	azul RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51055X40	L	gris claro RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51056X40	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-51057X40	L	amarillo colza RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
06266-5106X10	L	gris antracita RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51061X10	L	naranja RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51062X10	L	verde señal RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51063X10	L	azul RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51065X10	L	gris claro RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51066X10	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-51067X10	L	amarillo colza RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
06266-5106X20	L	gris antracita RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51061X20	L	naranja RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51062X20	L	verde señal RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51063X20	L	azul RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51065X20	L	gris claro RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51066X20	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-51067X20	L	amarillo colza RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
06266-5106X40	L	gris antracita RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51061X40	L	naranja RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51062X40	L	verde señal RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51063X40	L	azul RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51065X40	L	gris claro RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51066X40	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-51067X40	L	amarillo colza RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
06266-5108X15	L	gris antracita RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51081X15	L	naranja RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51082X15	L	verde señal RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51083X15	L	azul RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51085X15	L	gris claro RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51086X15	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-51087X15	L	amarillo colza RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
06266-5108X30	L	gris antracita RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30

## Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T	L
06266-51081X30	L	naranja RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51082X30	L	verde señal RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51083X30	L	azul RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51085X30	L	gris claro RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51086X30	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-51087X30	L	amarillo colza RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
06266-5108X60	L	gris antracita RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51081X60	L	naranja RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51082X60	L	verde señal RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51083X60	L	azul RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51085X60	L	gris claro RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51086X60	L	rojo tráfico RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-51087X60	L	amarillo colza RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
06266-5208X15	L	gris antracita RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52081X15	L	naranja RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52082X15	L	verde señal RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52083X15	L	azul RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52085X15	L	gris claro RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52086X15	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-52087X15	L	amarillo colza RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	15
06266-5208X30	L	gris antracita RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52081X30	L	naranja RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52082X30	L	verde señal RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52083X30	L	azul RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52085X30	L	gris claro RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52086X30	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-52087X30	L	amarillo colza RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	30
06266-5208X60	L	gris antracita RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52081X60	L	naranja RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52082X60	L	verde señal RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52083X60	L	azul RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52085X60	L	gris claro RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52086X60	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-52087X60	L	amarillo colza RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	60
06266-5210X20	L	gris antracita RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52101X20	L	naranja RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52102X20	L	verde señal RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52103X20	L	azul RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52105X20	L	gris claro RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52106X20	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-52107X20	L	amarillo colza RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	20
06266-5210X30	L	gris antracita RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52101X30	L	naranja RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52102X30	L	verde señal RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52103X30	L	azul RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52105X30	L	gris claro RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52106X30	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-52107X30	L	amarillo colza RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	30
06266-5210X60	L	gris antracita RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52101X60	L	naranja RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52102X60	L	verde señal RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52103X60	L	azul RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52105X60	L	gris claro RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52106X60	L	rojo tráfico RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-52107X60	L	amarillo colza RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	60
06266-5310X20	L	gris antracita RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53101X20	L	naranja RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53102X20	L	verde señal RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53103X20	L	azul RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53105X20	L	gris claro RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53106X20	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-53107X20	L	amarillo colza RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	20
06266-5310X30	L	gris antracita RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53101X30	L	naranja RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53102X30	L	verde señal RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	30

## Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	Tamaño	D	D1	D2	H	H1	T	L
06266-53103X30	L	azul RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53105X30	L	gris claro RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53106X30	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-53107X30	L	amarillo colza RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	30
06266-5310X60	L	gris antracita RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53101X60	L	naranja RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53102X60	L	verde señal RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53103X60	L	azul RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53105X60	L	gris claro RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53106X60	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-53107X60	L	amarillo colza RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	60
06266-5312X30	L	gris antracita RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53121X30	L	naranja RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53122X30	L	verde señal RAL6032	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53123X30	L	azul RAL5017	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53125X30	L	gris claro RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53126X30	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-53127X30	L	amarillo colza RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	-	30
06266-5312X60	L	gris antracita RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53121X60	L	naranja RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53122X60	L	verde señal RAL6032	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53123X60	L	azul RAL5017	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53125X60	L	gris claro RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53126X60	L	rojo tráfico RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	-	60
06266-53127X60	L	amarillo colza RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	-	60