

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Empuñadura bombeada y parte del eje de acero.


Versión:

Empuñadura bombeada y parte del eje cincadas y cromadas en azul.

Indicación:

En las empuñaduras bombeadas con $D1 = 25$ mm y 32 mm, la longitud de rosca $L2$ es más corta de lo que especifica la norma DIN 98. Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Tipo de rosca	D	D1	D4	D6	L	L1	L3	L4	SW
06308-0616055	rosca exterior	M6	16	10	14	11	54,5	5,5	5	3
06308-0820067	rosca exterior	M8	20	13	18	13	67	6	6	4
06308-1025083	rosca exterior	M10	25	16	21	13	83	8	6,5	5
06308-1232105	rosca exterior	M12	32	20	26	16	105,5	10,5	8	6
06308-1636117	rosca exterior	M16	36	22	29	26	117	11	9	8