



## Descripción

### Material:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.  
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.

### Versión:

Empuñadura recubierta con plástico.  
Partes de acero bruñado.

### Indicación:

Colores suministrados de serie:  
naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.

Con  $L \geq 60$  mm la longitud de rosca es de 60 mm.

### A petición:

Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.  
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.


### Indicación sobre el dibujo:

1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753



Desenclavar  
mediante elevación





Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-00427X10	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-00427X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-00427X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-00427X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-00427X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-00427X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-00427X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-00427X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-00427X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0042X10	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0042X15	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0042X20	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0042X25	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0042X30	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0042X35	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0042X40	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0042X45	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0042X50	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0043X10	plata metalizada	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0043X15	plata metalizada	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0043X20	plata metalizada	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0043X25	plata metalizada	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0043X30	plata metalizada	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0043X35	plata metalizada	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0043X40	plata metalizada	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0043X45	plata metalizada	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45

# 06460 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido



## Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-0043X50	plata metalizada	satinado	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-00527X10	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-00527X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-00527X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-00527X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-00527X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-00527X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-00527X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-00527X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-00527X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0052X10	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0052X15	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0052X20	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0052X25	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0052X30	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0052X35	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0052X40	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0052X45	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0052X50	naranja puro RAL 2004	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0053X10	plata metalizada	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0053X15	plata metalizada	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0053X20	plata metalizada	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0053X25	plata metalizada	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0053X30	plata metalizada	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0053X35	plata metalizada	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0053X40	plata metalizada	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0053X45	plata metalizada	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0053X50	plata metalizada	satinado	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-10527X10	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-10527X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-10527X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-10527X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-10527X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-10527X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-10527X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-10527X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-10527X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1052X10	naranja puro RAL 2004	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1052X15	naranja puro RAL 2004	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1052X20	naranja puro RAL 2004	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1052X25	naranja puro RAL 2004	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1052X30	naranja puro RAL 2004	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1052X35	naranja puro RAL 2004	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1052X40	naranja puro RAL 2004	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1052X45	naranja puro RAL 2004	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1052X50	naranja puro RAL 2004	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1053X10	plata metalizada	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1053X15	plata metalizada	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1053X20	plata metalizada	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1053X25	plata metalizada	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1053X30	plata metalizada	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1053X35	plata metalizada	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1053X40	plata metalizada	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1053X45	plata metalizada	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1053X50	plata metalizada	satinado	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-10627X10	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-10627X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-10627X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-10627X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-10627X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-10627X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-10627X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-10627X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-10627X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50





# 06460 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido



## Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-2082X45	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2082X50	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2082X55	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2082X60	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2083X15	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2083X20	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2083X25	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2083X30	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2083X35	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2083X40	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2083X45	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2083X50	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2083X55	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2083X60	plata metalizada	satinado	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-21027X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-21027X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-21027X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-21027X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-21027X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-21027X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-21027X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-21027X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-21027X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-21027X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2102X15	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2102X20	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2102X25	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2102X30	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2102X35	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2102X40	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2102X45	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2102X50	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2102X55	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2102X60	naranja puro RAL 2004	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2103X15	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2103X20	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2103X25	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2103X30	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2103X35	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2103X40	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2103X45	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2103X50	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2103X55	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2103X60	plata metalizada	satinado	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-30827X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-30827X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-30827X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-30827X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-30827X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-30827X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-30827X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-30827X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-30827X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-30827X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3082X15	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3082X20	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3082X25	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3082X30	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3082X35	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3082X40	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3082X45	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3082X50	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3082X55	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3082X60	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60

# 06460 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido



## Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-3083X15	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3083X20	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3083X25	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3083X30	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3083X35	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3083X40	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3083X45	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3083X50	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3083X55	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3083X60	plata metalizada	satinado	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-31027X15	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-31027X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-31027X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-31027X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-31027X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-31027X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-31027X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-31027X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-31027X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-31027X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3102X15	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3102X20	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3102X25	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3102X30	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3102X35	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3102X40	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3102X45	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3102X50	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3102X55	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3102X60	naranja puro RAL 2004	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3103X15	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3103X20	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3103X25	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3103X30	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3103X35	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3103X40	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3103X45	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3103X50	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3103X55	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3103X60	plata metalizada	satinado	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-41027X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-41027X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-41027X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-41027X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-41027X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-41027X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-41027X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-41027X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-41027X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-41027X70	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-41027X80	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-41027X90	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4102X20	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4102X25	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4102X30	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4102X35	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4102X40	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4102X45	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4102X50	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4102X55	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4102X60	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4102X70	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4102X80	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4102X90	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90

# 06460 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido



## Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-4103X20	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4103X25	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4103X30	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4103X35	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4103X40	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4103X45	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4103X50	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4103X55	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4103X60	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4103X70	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4103X80	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4103X90	plata metalizada	satinado	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-41227X20	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-41227X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-41227X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-41227X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-41227X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-41227X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-41227X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-41227X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-41227X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-41227X70	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-41227X80	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-41227X90	rojo rubí RAL 3003	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4122X20	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4122X25	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4122X30	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4122X35	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4122X40	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4122X45	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4122X50	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4122X55	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4122X60	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4122X70	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4122X80	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4122X90	naranja puro RAL 2004	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4123X20	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4123X25	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4123X30	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4123X35	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4123X40	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4123X45	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4123X50	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4123X55	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4123X60	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4123X70	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4123X80	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4123X90	plata metalizada	satinado	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-51227X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-51227X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-51227X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-51227X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-51227X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-51227X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-51227X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-51227X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-51227X70	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-51227X80	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-51227X90	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5122X25	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5122X30	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5122X35	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5122X40	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5122X45	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45



## Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
06460-5122X50	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5122X55	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5122X60	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5122X70	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5122X80	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5122X90	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5123X25	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5123X30	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5123X35	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5123X40	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5123X45	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5123X50	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5123X55	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5123X60	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5123X70	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5123X80	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5123X90	plata metalizada	satinado	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-51627X25	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-51627X30	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-51627X35	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-51627X40	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-51627X45	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-51627X50	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-51627X55	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-51627X60	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-51627X70	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-51627X80	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-51627X90	rojo rubí RAL 3003	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5162X25	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5162X30	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5162X35	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5162X40	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5162X45	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5162X50	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5162X55	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5162X60	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5162X70	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5162X80	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5162X90	naranja puro RAL 2004	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5163X25	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5163X30	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5163X35	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5163X40	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5163X45	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5163X50	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5163X55	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5163X60	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5163X70	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5163X80	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5163X90	plata metalizada	satinado	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90