

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable 1.4308.


Versión:

Pulido o tratado con chorro en bruto.

A petición:

Empuñaduras de mariposa con rosca exterior.

Planos



Nuestros productos

| Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | D2 | H | H1 | T |
|------------|--------------------------|----|-----|-----|------|----|------|----|
| 06651-904 | Pulido | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |
| 06651-905 | Pulido | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |
| 06651-906 | Pulido | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |
| 06651-105 | Pulido | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |
| 06651-106 | Pulido | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |
| 06651-208 | Pulido | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |
| 06651-210 | Pulido | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |
| 06651-9041 | tratado con chorro | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |
| 06651-9051 | tratado con chorro | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |
| 06651-9061 | tratado con chorro | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |
| 06651-1051 | tratado con chorro | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |
| 06651-1061 | tratado con chorro | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |

Nuestros productos

| Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | D2 | H | H1 | T |
|------------|--------------------------|----|-----|-----|----|----|------|----|
| 06651-2081 | tratado con chorro | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |
| 06651-2101 | tratado con chorro | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |