

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Acero o acero inoxidable 1.4305.

**Versión:**

Versión de acero:

Superficie con rectificado de alta precisión y cromado con un brillo intenso o puente de conexión, además con envoltura de plástico lisa.


Versión de acero inoxidable:

Superficie semibrillante rectificada por vibración sin estrías.

**Indicación:**

El volumen de suministro incluye material de fijación de acero cincado o inoxidable. Bloqueo del muelle en las dos posiciones finales.

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Versión 2	A	B	D	H	L	Capacidad de carga N
06934-1001	acero	-	100	18	M10x1	43	118	500
06934-1201	acero	-	120	18	M10x1	43	138	500
06934-1801	acero	-	180	18	M10x1	43	198	500
06934-1002	acero	con envoltura de plástico	100	18	M10x1	43	118	500
06934-1202	acero	con envoltura de plástico	120	18	M10x1	43	138	500
06934-1802	acero	con envoltura de plástico	180	18	M10x1	43	198	500
06934-1003	acero inoxidable	-	100	18	M10x1	43	118	500
06934-1203	acero inoxidable	-	120	18	M10x1	43	138	500
06934-1803	acero inoxidable	-	180	18	M10x1	43	198	500

Nuestros productos

---