


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

**Material:**

Manivela de aluminio.  
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.


**Versión:**

Manivela con recubrimiento de polvo negro.  
Termoplástico gris antracita.  
Partes de acero bruñido.

**Indicación:**

Similar a la norma DIN 469.  
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).

Planos



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Versión 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
06503-3110	agujero de referencia	sin perforación transversal	80	24	10	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100
06503-3212	agujero de referencia	sin perforación transversal	100	28	12	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124
06503-3314	agujero de referencia	sin perforación transversal	125	30	14	25	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153
06503-3417	agujero de referencia	sin perforación transversal	160	34	17	25	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190
06503-31106	Agujero de referencia	Giratorio	80	24	10	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100
06503-32126	Agujero de referencia	Giratorio	100	28	12	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124
06503-33146	Agujero de referencia	Giratorio	125	30	14	26	M6	111	83	28	15,8	7,5	153
06503-34176	Agujero de referencia	Giratorio	160	34	17	26	M6	115	83	32	19,6	7,5	190

Referencia	Versión 1	Versión 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
06503-4110	hembra cuadrada	sin perforación transversal	80	24	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100	10
06503-4212	hembra cuadrada	sin perforación transversal	100	28	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124	12
06503-4314	hembra cuadrada	sin perforación transversal	125	30	25	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153	14
06503-4417	hembra cuadrada	sin perforación transversal	160	34	25	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190	17
06503-41106	Hembra cuadrada	Giratorio	80	24	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100	10
06503-42126	Hembra cuadrada	Giratorio	100	28	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124	12
06503-43146	Hembra cuadrada	Giratorio	125	30	26	M6	111	83	28	15,8	7,5	153	14

## Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Versión 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
06503-44176	Hembra cuadrada	Giratorio	160	34	26	M6	115	83	32	19,6	7,5	190	17