

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Duroplast PF31, negro.

Partes de acero de acero inoxidable 1.4301.

Versión:


Pulido con un brillo intenso, negro.

Indicación sobre el dibujo:

Forma K: casquillo roscado

Forma L: rosca exterior

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	D	D1	D8	H	H3	T
06181-22505	K	acero inoxidable	M5	25	12	16	8	9,5
06181-23206	K	acero inoxidable	M6	32	14	20	10	12
06181-24008	K	acero inoxidable	M8	40	18	25	13	14
06181-25010	K	acero inoxidable	M10	50	22	32	20	18
06181-26312	K	acero inoxidable	M12	63	26	40	25	22

Referencia	Forma	Material del componente	D	D1	D8	H	H3	L
06181-52505X15	L	acero inoxidable	M5	25	12	16	8	15
06181-52505X20	L	acero inoxidable	M5	25	12	16	8	20
06181-53206X15	L	acero inoxidable	M6	32	14	20	10	15
06181-53206X20	L	acero inoxidable	M6	32	14	20	10	20
06181-53206X25	L	acero inoxidable	M6	32	14	20	10	25

Nuestros productos

Referencia	Forma	Material del componente	D	D1	D8	H	H3	L
06181-53206X30	L	acero inoxidable	M6	32	14	20	10	30
06181-53206X40	L	acero inoxidable	M6	32	14	20	10	40
06181-53206X50	L	acero inoxidable	M6	32	14	20	10	50
06181-54008X20	L	acero inoxidable	M8	40	18	25	13	20
06181-54008X25	L	acero inoxidable	M8	40	18	25	13	25
06181-54008X30	L	acero inoxidable	M8	40	18	25	13	30
06181-54008X40	L	acero inoxidable	M8	40	18	25	13	40
06181-54008X50	L	acero inoxidable	M8	40	18	25	13	50