

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:

Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.

Acero inoxidable con acabado natural.

Indicación:


Cierres acodados con brida elástica para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.

La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida elástica.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la placa de retención por separado.

Planos



Nuestros productos

Cierres acodados con brida elástica

Referencia acero	Referencia acero inoxidable	Forma
05526-1550911	05526-1550912	A

Nuestros productos

Placa de retención

Referencia acero	Referencia acero inoxidable	Forma
05526-91420141	05526-91420142	A