

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero o acero inoxidable 1.4301.

**Versión:**

Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.

Acero inoxidable con acabado natural.

**Indicación:**

Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.

La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.


Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.

**A petición:**

Versión con cierre de armella

Planos



Nuestros productos

Cierres acodados con brida de sujeción

Referencia acero	Referencia acero inoxidable	Forma
05536-1520871	05536-1520872	A
05536-2521221	05536-2521222	B

Placa de retención

Referencia acero	Referencia acero inoxidable	Forma
05536-91520601	05536-91520602	A
05536-92521061	05536-92521062	B
05536-93520861	05536-93520862	C
05536-94520951	05536-94520952	D

