


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero.

Versión:


Templado por cementación y bruñido.

Indicación:

El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral. Gracias a su estructura plana, las piezas de trabajo se pueden procesar en toda su superficie, sin necesidad de trasladar el dispositivo de sujeción. La mordaza de sujeción se recoge al destensar la pieza debido a la fuerza del muelle.

El apoyo 02395 permite colocar los dispositivos de sujeción con leva en la posición deseada incluso en diagonal a la ranura en T.

Planos



Nuestros productos

Referencia a la derecha	Referencia a la izquierda	Versión 2	Medida de la ranura A	D1	D2	L1	L2	L3	B	H1	H2	H3	H4	S	F máx. kN
04520-310X2	04520-110X2	mordaza de sujeción prisma	10	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-310X1	04520-110X1	Mordaza de sujeción lisa	10	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-312X2	04520-112X2	mordaza de sujeción prisma	12	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-312X1	04520-112X1	Mordaza de sujeción lisa	12	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-412X2	04520-212X2	mordaza de sujeción prisma	12	M12	12,5	190	72	40	48	38	60	16	62	4	7
04520-412X1	04520-212X1	Mordaza de sujeción lisa	12	M12	12,5	190	72	40	48	38	60	16	62	4	7
04520-314X2	04520-114X2	mordaza de sujeción prisma	14	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-314X1	04520-114X1	Mordaza de sujeción lisa	14	M8	8,4	132	50	32	32	20	30	8	40	3	3,5
04520-414X2	04520-214X2	mordaza de sujeción prisma	14	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7
04520-414X1	04520-214X1	Mordaza de sujeción lisa	14	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7
04520-416X2	04520-216X2	mordaza de sujeción prisma	16	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7

Nuestros productos

Referencia a la derecha	Referencia a la izquierda	Versión 2	Medida de la ranura A	D1	D2	L1	L2	L3	B	H1	H2	H3	H4	S	F máx. kN
04520-416X1	04520-216X1	Mordaza de sujeción lisa	16	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7
04520-418X2	04520-218X2	mordaza de sujeción prisma	18	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7
04520-418X1	04520-218X1	Mordaza de sujeción lisa	18	M12	12,5	190	72	40	48	38	40	16	62	4	7