

## Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Acero para temple y revenido tratado en caliente.

**Versión:**

Bruído. Diámetro del vástago pulido.

**Indicación:**

Las fuerzas de sujeción y los pares de apriete indicados se aplican dentro del rango de sujeción indicado (H5).

**Ventajas:**


Diseño compacto para aplicaciones incluso en el espacio más estrecho  
Gran variedad de versiones y tamaños

**Accesorios:**

Alojamientos del gancho de sujeción 04375.


Alojamientos del gancho de sujeción 04379.

Eclisa 04378.



La altura de sujeción se puede adaptar a las condiciones mediante el alojamiento del gancho de sujeción y la eclisa.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5 máx. rango de sujeción	B	R	Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912	Par de apriete máx. Nm	F máx. kN
04372-208020	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	20	M8x50	37,2	13,6
04372-208025	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	25	M8x50	32,3	10,9
04372-208030	B	18	22	58	37	23	2	7	10	10	30	M8x50	29,4	9
04372-212040	B	25	32	92	66	39	11	12	15	18	40	M12x80	58,8	17,5
04372-212050	B	25	32	92	68	39	11	12	15	18	50	M12x80	49	14
04372-212060	B	25	32	92	68	39	11	12	15	18	60	M12x80	45,1	11,6
04372-216040	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	40	M16x85	166,6	37,9
04372-216050	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	50	M16x85	147	30,4
04372-216060	B	32	36	101	75	39	15	15	15	22	60	M16x85	127,4	25,2