

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero

Versión:

Bruído


Indicación:

El recorrido de aproximación es de 12 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 1,5 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1 mm. El elemento de sujeción "arnes" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.


Para lograr adaptarse individualmente a las distintas condiciones existentes, se han desarrollado accesorios estándar. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga, así como la pieza de presión, están templadas por cementación.

La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.


Planos



Pieza de presión



Brida de tracción



Pieza ahorquillada

Nuestros productos

Referencia	Descripción
04430-02	Pieza ahorquillada
04430-03	Brida de tracción
04430-04	Pieza de presión