

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Empuñadura, apoyos y fijaciones por ranura de termoplástico PA.
Perno de acero inoxidable.

Versión:

Carcasa de plata lacada.
Empuñadura, apoyos y fijaciones por ranura de color negro.
Perno con acabado natural.



Indicación:

Émbolo de cierre con resorte.

El volumen de suministro incluye:

- 2 apoyos para el montaje en superficies planas.
- 2 fijaciones por ranura para el montaje en perfiles con ranura (para ranuras de 8 o 10 mm).

Planos



Nuestros productos

| Referencia | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
|----------------|--|--|
| 03102-38038028 | 5 | 15 |

