


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero del apoyo de cilindros.

Versión:

Endurecido y bruñido.

Indicación:


Con una tolerancia de la distancia entre ejes de $\pm 0,005$ mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de $\pm 0,013$ mm.

Con una tolerancia de la distancia entre ejes de $\pm 0,03$ mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de $\pm 0,04$ mm.

Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.

Ver otras indicaciones en la información general.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	D	T=Tolerancia	D1	L	Perforación de alojamiento del casquillo de centrado Ø +0,010
03154-113013	calidad I	13	+0,005 - +0,018	19,04	13	19,016
03154-113020	calidad I	13	+0,005 - +0,018	19,04	20	19,016
03154-116020	calidad I	16	+0,005 - +0,018	25,042	20	25,016
03154-116025	calidad I	16	+0,005 - +0,018	25,042	25	25,016
03154-120020	calidad I	20	+0,005 - +0,018	35,042	20	35,018
03154-120025	calidad I	20	+0,005 - +0,018	35,042	25	35,018
03154-125020	calidad I	25	+0,005 - +0,018	35,042	20	35,018
03154-125025	calidad I	25	+0,005 - +0,018	35,042	25	35,018
03154-130020	calidad I	30	+0,005 - +0,018	45,042	20	45,018
03154-130025	calidad I	30	+0,005 - +0,018	45,042	25	45,018
03154-135020	calidad I	35	+0,005 - +0,018	45,042	20	45,018
03154-135025	calidad I	35	+0,005 - +0,018	45,042	25	45,018
03154-135040	calidad I	35	+0,005 - +0,018	45,042	40	45,018
03154-135050	calidad I	35	+0,005 - +0,018	45,042	50	45,018
03154-150020	calidad I	50	+0,005 - +0,018	63,546	20	63,521
03154-150040	calidad I	50	+0,005 - +0,018	63,546	40	63,521
03154-150050	calidad I	50	+0,005 - +0,018	63,546	50	63,521
03154-213013	calidad II	13	+0,025 - +0,050	19,04	13	19,016
03154-213020	calidad II	13	+0,025 - +0,050	19,04	20	19,016
03154-216020	calidad II	16	+0,025 - +0,050	25,042	20	25,016
03154-216025	calidad II	16	+0,025 - +0,050	25,042	25	25,016
03154-220020	calidad II	20	+0,025 - +0,050	35,042	20	35,018
03154-220025	calidad II	20	+0,025 - +0,050	35,042	25	35,018
03154-225020	calidad II	25	+0,025 - +0,050	35,042	20	35,018
03154-225025	calidad II	25	+0,025 - +0,050	35,042	25	35,018
03154-230020	calidad II	30	+0,025 - +0,050	45,042	20	45,018
03154-235025	calidad II	35	+0,025 - +0,050	45,042	25	45,018
03154-235040	calidad II	35	+0,025 - +0,050	45,042	40	45,018
03154-235050	calidad II	35	+0,025 - +0,050	45,042	50	45,018
03154-250025	calidad II	50	+0,025 - +0,050	63,546	25	63,521
03154-250050	calidad II	50	+0,025 - +0,050	63,546	50	63,521