

## Descripción

### Material:

Termoplástico.


Clavija de bloqueo o perno roscado de acero 5.8.

### Versión:

Empuñadura gris antracita.

Clavija de bloqueo o perno roscado bruñido.

Clavija de bloqueo endurecida y pulida.



## Nuestros productos

| Referencia  | Tamaño | Color cubierta          | D  | D1      | D2 | D3   | D4   | H1   | H2   | L    | L1 | Carrera S | SW |
|-------------|--------|-------------------------|----|---------|----|------|------|------|------|------|----|-----------|----|
| 03190-1105  | 1      | gris antracita RAL 7021 | 5  | M10x1   | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5         | 13 |
| 03190-11055 | 1      | gris claro RAL 7035     | 5  | M10x1   | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5         | 13 |
| 03190-11056 | 1      | rojo tráfico RAL 3020   | 5  | M10x1   | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5         | 13 |
| 03190-11057 | 1      | amarillo colza RAL 1021 | 5  | M10x1   | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5         | 13 |
| 03190-1206  | 2      | gris antracita RAL 7021 | 6  | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6         | 14 |
| 03190-12065 | 2      | gris claro RAL 7035     | 6  | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6         | 14 |
| 03190-12066 | 2      | rojo tráfico RAL 3020   | 6  | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6         | 14 |
| 03190-12067 | 2      | amarillo colza RAL 1021 | 6  | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6         | 14 |
| 03190-13085 | 3      | gris claro RAL 7035     | 8  | M16x1,5 | 63 | 28   | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74   | 22 | 8         | 19 |
| 03190-13086 | 3      | rojo tráfico RAL 3020   | 8  | M16x1,5 | 63 | 28   | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74   | 22 | 8         | 19 |
| 03190-1308  | 3      | gris antracita RAL 7021 | 8  | M16x1,5 | 63 | 28   | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74   | 22 | 8         | 19 |
| 03190-13087 | 3      | amarillo colza RAL 1021 | 8  | M16x1,5 | 63 | 28   | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74   | 22 | 8         | 19 |
| 03190-1410  | 4      | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28   | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78   | 24 | 10        | 22 |
| 03190-14105 | 4      | gris claro RAL 7035     | 10 | M20x1,5 | 63 | 28   | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78   | 24 | 10        | 22 |
| 03190-14106 | 4      | rojo tráfico RAL 3020   | 10 | M20x1,5 | 63 | 28   | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78   | 24 | 10        | 22 |
| 03190-14107 | 4      | amarillo colza RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28   | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78   | 24 | 10        | 22 |

