


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Cable de retención de acero inoxidable.

Dispositivo de sujeción y orejeta de presión de aluminio.


Versión:

Cable de retención con camisa de plástico.


Indicación:

Con el cable de retención y el ojo de llave 03199, los pernos de bloqueo de bola 03193, 03194 y 03196, así como los pernos enchufables 03195, se pueden asegurar para que no se pierdan. Para fijar el cable de retención, se puede utilizar un tornillo M5.

Temperatura de aplicación: +80 °C.



Planos



Nuestros productos

| Referencia | Forma | L | D=diámetro de la cuerda | D1 |
|------------|-------|-----|-------------------------|------|
| 03199-0150 | A | 150 | 1,6 | 11,5 |
| 03199-0200 | A | 200 | 1,6 | 11,5 |
| 03199-0300 | A | 300 | 1,6 | 11,5 |
| 03199-0500 | A | 500 | 1,6 | 11,5 |
| 03199-1150 | B | 150 | 1,6 | 11,5 |
| 03199-1200 | B | 200 | 1,6 | 11,5 |
| 03199-1300 | B | 300 | 1,6 | 11,5 |
| 03199-1500 | B | 500 | 1,6 | 11,5 |

Nuestros productos

| Referencia | Forma | L | D=diámetro de la cuerda | D1 |
|------------|-------|-----|-------------------------|----|
| 03199-2150 | C | 150 | 1,6 | - |
| 03199-2200 | C | 200 | 1,6 | - |
| 03199-2300 | C | 300 | 1,6 | - |
| 03199-2500 | C | 500 | 1,6 | - |