


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero de cementación 1.0401.

Versión:




Templado por cementación, bruñido y pulido.

Indicación:

Las tuercas correderas en ranura sueltas 03260 según DIN 6323 poseen las ventajas de las tuercas correderas en ranura fijas, unidas a un mejor manejo de tornillos portapiezas, aparatos de división y dispositivos. Estas tuercas correderas en ranura se introducen lateralmente tras una primera alineación.

En caso de transportar el dispositivo, no hay tuercas correderas en ranura que sobresalgan por la parte inferior y la mesa de máquinas no se daña.

Planos



Nuestros productos

Referencia	BN=Ancho de ranura	B	H	H1	L
03260-10	12	10	12	3,6	20
03260-12	20	12	14	5,5	32
03260-14	20	14	14	5,5	32
03260-16	20	16	14	5,5	32
03260-18	20	18	14	5,5	32