

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Acero 1.1192 o acero inoxidable 1.4571.


Versión:

Acabado natural.

Ejemplo de aplicación:



Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	H	L = longitud
03288-03X8	acero	3	3	8
03288-03X10	acero	3	3	10
03288-03X12	acero	3	3	12
03288-03X14	acero	3	3	14
03288-03X16	acero	3	3	16
03288-03X18	acero	3	3	18
03288-03X20	acero	3	3	20
03288-03X22	acero	3	3	22
03288-03X25	acero	3	3	25
03288-03X28	acero	3	3	28
03288-04X8	acero	4	4	8
03288-04X10	acero	4	4	10
03288-04X12	acero	4	4	12

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	H	L = longitud
03288-04X14	acero	4	4	14
03288-04X16	acero	4	4	16
03288-04X18	acero	4	4	18
03288-04X20	acero	4	4	20
03288-04X22	acero	4	4	22
03288-04X25	acero	4	4	25
03288-04X28	acero	4	4	28
03288-05X12	acero	5	5	12
03288-05X14	acero	5	5	14
03288-05X16	acero	5	5	16
03288-05X18	acero	5	5	18
03288-05X20	acero	5	5	20
03288-05X22	acero	5	5	22
03288-05X25	acero	5	5	25
03288-05X28	acero	5	5	28
03288-05X32	acero	5	5	32
03288-05X36	acero	5	5	36
03288-05X40	acero	5	5	40
03288-06X12	acero	6	6	12
03288-06X14	acero	6	6	14
03288-06X16	acero	6	6	16
03288-06X18	acero	6	6	18
03288-06X20	acero	6	6	20
03288-06X22	acero	6	6	22
03288-06X25	acero	6	6	25
03288-06X28	acero	6	6	28
03288-06X32	acero	6	6	32
03288-06X36	acero	6	6	36
03288-06X40	acero	6	6	40
03288-06X45	acero	6	6	45
03288-08X14	acero	8	7	14
03288-08X16	acero	8	7	16
03288-08X18	acero	8	7	18
03288-08X20	acero	8	7	20
03288-08X22	acero	8	7	22
03288-08X25	acero	8	7	25
03288-08X28	acero	8	7	28
03288-08X32	acero	8	7	32
03288-08X36	acero	8	7	36
03288-08X40	acero	8	7	40
03288-08X45	acero	8	7	45
03288-08X50	acero	8	7	50
03288-08X70	acero	8	7	70
03288-10X22	acero	10	8	22
03288-10X25	acero	10	8	25
03288-10X28	acero	10	8	28
03288-10X32	acero	10	8	32
03288-10X36	acero	10	8	36
03288-10X40	acero	10	8	40
03288-10X45	acero	10	8	45
03288-10X50	acero	10	8	50
03288-10X56	acero	10	8	56
03288-10X70	acero	10	8	70
03288-10X80	acero	10	8	80
03288-12X25	acero	12	8	25
03288-12X28	acero	12	8	28
03288-12X32	acero	12	8	32
03288-12X36	acero	12	8	36
03288-12X40	acero	12	8	40
03288-12X45	acero	12	8	45
03288-12X50	acero	12	8	50
03288-12X56	acero	12	8	56
03288-12X70	acero	12	8	70
03288-12X80	acero	12	8	80

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	H	L = longitud
03288-14X25	acero	14	9	25
03288-14X28	acero	14	9	28
03288-14X32	acero	14	9	32
03288-14X36	acero	14	9	36
03288-14X40	acero	14	9	40
03288-14X45	acero	14	9	45
03288-14X50	acero	14	9	50
03288-14X56	acero	14	9	56
03288-14X70	acero	14	9	70
03288-14X80	acero	14	9	80
03288-16X50	acero	16	10	50
03288-16X56	acero	16	10	56
03288-16X63	acero	16	10	63
03288-16X70	acero	16	10	70
03288-16X80	acero	16	10	80
03288-16X90	acero	16	10	90
03288-16X100	acero	16	10	100
03288-103X10	acero inoxidable	3	3	10
03288-103X12	acero inoxidable	3	3	12
03288-103X16	acero inoxidable	3	3	16
03288-103X20	acero inoxidable	3	3	20
03288-104X10	acero inoxidable	4	4	10
03288-104X12	acero inoxidable	4	4	12
03288-104X14	acero inoxidable	4	4	14
03288-104X16	acero inoxidable	4	4	16
03288-104X18	acero inoxidable	4	4	18
03288-104X20	acero inoxidable	4	4	20
03288-104X22	acero inoxidable	4	4	22
03288-105X12	acero inoxidable	5	5	12
03288-105X14	acero inoxidable	5	5	14
03288-105X16	acero inoxidable	5	5	16
03288-105X18	acero inoxidable	5	5	18
03288-105X20	acero inoxidable	5	5	20
03288-105X22	acero inoxidable	5	5	22
03288-105X25	acero inoxidable	5	5	25
03288-105X28	acero inoxidable	5	5	28
03288-105X36	acero inoxidable	5	5	36
03288-105X40	acero inoxidable	5	5	40
03288-106X12	acero inoxidable	6	6	12
03288-106X14	acero inoxidable	6	6	14
03288-106X16	acero inoxidable	6	6	16
03288-106X18	acero inoxidable	6	6	18
03288-106X20	acero inoxidable	6	6	20
03288-106X22	acero inoxidable	6	6	22
03288-106X25	acero inoxidable	6	6	25
03288-106X28	acero inoxidable	6	6	28
03288-106X32	acero inoxidable	6	6	32
03288-106X36	acero inoxidable	6	6	36
03288-106X40	acero inoxidable	6	6	40
03288-108X16	acero inoxidable	8	7	16
03288-108X18	acero inoxidable	8	7	18
03288-108X20	acero inoxidable	8	7	20
03288-108X22	acero inoxidable	8	7	22
03288-108X25	acero inoxidable	8	7	25
03288-108X28	acero inoxidable	8	7	28
03288-108X32	acero inoxidable	8	7	32
03288-108X36	acero inoxidable	8	7	36
03288-108X40	acero inoxidable	8	7	40
03288-108X45	acero inoxidable	8	7	45
03288-108X50	acero inoxidable	8	7	50
03288-108X70	acero inoxidable	8	7	70
03288-110X22	acero inoxidable	10	8	22
03288-110X25	acero inoxidable	10	8	25
03288-110X28	acero inoxidable	10	8	28

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	H	L = longitud
03288-110X32	acero inoxidable	10	8	32
03288-110X36	acero inoxidable	10	8	36
03288-110X40	acero inoxidable	10	8	40
03288-110X45	acero inoxidable	10	8	45
03288-110X50	acero inoxidable	10	8	50
03288-110X56	acero inoxidable	10	8	56
03288-110X70	acero inoxidable	10	8	70
03288-110X80	acero inoxidable	10	8	80
03288-112X28	acero inoxidable	12	8	28
03288-112X32	acero inoxidable	12	8	32
03288-112X36	acero inoxidable	12	8	36
03288-112X40	acero inoxidable	12	8	40
03288-112X45	acero inoxidable	12	8	45
03288-112X50	acero inoxidable	12	8	50
03288-112X56	acero inoxidable	12	8	56
03288-112X70	acero inoxidable	12	8	70
03288-112X80	acero inoxidable	12	8	80
03288-114X32	acero inoxidable	14	9	32
03288-114X40	acero inoxidable	14	9	40
03288-114X45	acero inoxidable	14	9	45
03288-114X50	acero inoxidable	14	9	50
03288-114X56	acero inoxidable	14	9	56
03288-114X70	acero inoxidable	14	9	70
03288-114X80	acero inoxidable	14	9	80
03288-116X50	acero inoxidable	16	10	50
03288-116X63	acero inoxidable	16	10	63
03288-116X70	acero inoxidable	16	10	70
03288-116X80	acero inoxidable	16	10	80
03288-116X90	acero inoxidable	16	10	90
03288-116X100	acero inoxidable	16	10	100