

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**


Acero galvanizado.

Indicación:


Los pernos enchufables con fiador abatible sirven para fijar y unir de forma permanente piezas móviles y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla. El ancho fiador abatible permite asegurar las piezas que se van a unir a través de una gran sección transversal. Además, tiene capacidad de carga en sentido axial. Las ranuras de bloqueo del fiador abatible también permiten el ajuste exacto de las posiciones “abierto” y “cerrado”.

Indicación sobre el dibujo:

1) Ranura de bloqueo



Planos



Nuestros productos

| Referencia | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L5 | Perforación de alojamiento H11 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | Fuerza de extracción F N |
|-------------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|--------------------------------|--|--------------------------|
| 03400-06025 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 25 | 6 | 45 | 31 | 6 | 12 | 190 |
| 03400-06040 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 40 | 6 | 60 | 46 | 6 | 12 | 190 |
| 03400-06050 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 50 | 6 | 70 | 56 | 6 | 12 | 190 |
| 03400-08025 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 25 | 6 | 46 | 31 | 8 | 21 | 270 |
| 03400-08040 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 40 | 6 | 61 | 46 | 8 | 21 | 270 |
| 03400-08050 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 50 | 6 | 71 | 56 | 8 | 21 | 270 |