

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Cuerpo, tornillo de ajuste de acero para temple y revenido.

Versión:

Cuerpo bruñido.


Tornillo de ajuste tratado en caliente y bruñido.



Indicación:

Los topes ajustables disponen de tres perforaciones rosadas para alojar el tornillo de ajuste.

Planos



Nuestros productos

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
03083-08032	M8	32	25	20	40	21	Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912	M8	7	24,3
03083-12050	M12	50	40	32	60	36		M12	12	41,6
03083-16063	M16	63	50	40	80	46		M16	16	53,1

Nuestros productos