Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
GJL 300.

Versión:
Superficies de referencia con mecanizado de precisión.

Indicación:
En las escuadras de sujeción de doble cara se pueden posicionar y fijar placas de base 01127. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción. El posicionamiento de las escuadras de sujeción de doble cara se realiza con ayuda de pernos de centrado 03110 y tuercas correderas en ranura en T 03240. Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro.

Planos


B
C
11
11
Puente y perforaciones solo en 01267-125060
Perforación M12 para tornillo de ajuste (2x)
F ±0,02
M
S
N
R
E
D ±0,04
Ø50 H6
B
A
0,01/150
M12 para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
// 0,02/300 B-C
⊥ 0,02/300 A
▱ 0,01/150
H ±0,04
K ±0,04
0,8
0,8
A
M6 (2x)
G
16
0,8
5
X H7
C


L
L
T
Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
J

Nuestros productos

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R	S	T	X
01267-124050	474	498	250	425	300	400	40	70	200	35	200	360	260	70	69	M12	14
01267-125060	574	598	300	525	400	500	50	70	200	35	200	458	360	75	70	M16	18