

Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

GJL 250.

Versión:

Superficies de referencia con mecanizado de precisión.


Indicación:

Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de las escuadras de sujeción se llenen de virutas.

Indicación sobre el dibujo:

Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm

Superficies en bruto: ± 2 mm



Nuestros productos

Referencia	A	C	D	D1	D2	E	E1	E2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
01270-320125	32,5	75	30	50	400	40	20	40	378	65	320	332	330	125	115
01270-400150	50	120	30	70	500	40	20	42	485	80	400	412	410	150	142
01270-500200	55	150	30	100	630	40	20	53	603	90	500	512	510	200	190