


Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

GJL 250 recocido.

Indicación:

La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.

Indicación sobre el dibujo:

Superficies trabajadas: $\pm 0,25$ mm


Superficies en bruto: ± 2 mm

Tolerancias de las longitudes:



≤ 200 mm: $+3/+10$

De 201 mm a 590 mm: $+8/+15$

≥ 600 mm: $+20/+50$



Planos



Nuestros productos

Referencia	L = longitud	B	H	≈ S	R
01760-01X	100/200	80	63	12	6
01760-02X	200/400	100	80	16	8
01760-03X	200/300/600	160	100	22	10

Nuestros productos

Referencia	L = longitud	B	H	≈ S	R
01760-04X	200/300/600	200	160	25	16
01760-05X	300/600	250	200	28	20